



Produktdetails

CR-MH

CR-MH Halter für CR-M Sockel



Allgemeine Informationen	
Typ	CR-MH
Bestellnummer	1SVR405659R1000
EAN	4013614528989
Beschreibung	CR-MH Halter für CR-M Sockel
Langbeschreibung	Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 12 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-M Reihe verfügt über 13 verschiedene Spulenspannungen mit 2-4 Wechslerkontakte. Eine eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte, sowie Relaisvarianten mit oder ohne eingebauter LED können ausgewählt werden. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, RC-Glieder oder Überspannungsschutz erweitern die einsatzgebiete der steckbaren Miniaturrelais.

Bestelldaten	
EAN	4013614528989

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC117005D0203
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	26 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	0.003 kg

Technische Daten

Funktion	Zubehör für Interface Relais CR-M
Unterfunktion	Kunststoffhalter für Miniaturrelaissockel
Ausgang	keine
Ausgangssignal	-
Normen	IEC/EN 61984

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	1SVD981001-4400
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Produktkreislaufwirtschaft

Umweltinformationen	1SAA981009-2401
---------------------	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SVD982020-0001
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD982020-1000
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	122 mm
Länge	23 mm

Verpackungseinheit 1	
Höhe	180 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.036 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	4013614373817
1	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe	K
(elektrische Betriebsmittel)	
ETIM 7	EC002586 - Zubehör für Schaltrelais
ETIM 8	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
ETIM 9	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371692
UNSPSC	39122335
E-Nummer (Finnland)	2712718
E-Nummer (Schweden)	4005397

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler
Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

