



Produktdetails

PPEB1875
PPEB1875 Tür



Allgemeine Informationen	
Global Commercial Alias	PPEB1875
Typ	PPEB1875
Bestellnummer	1STQ007582A0000
EAN	8015646784421
Beschreibung	PPEB1875 Tür
Langbeschreibung	Vieleitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Technische Daten	
Software-Kategorie	A
Unterfunktion 3	Side panel
Geeignet für	Modular boards - System pro E Power
Geeignet für Produktklasse	Hauptverteiler
Produkttyp	5P5P15P1520
Ausführung der Oberfläche	RAL 7035 , Orangenhauteffekt

Werkstoff	gebeiztes Stahlblech
Anmerkungen	ETIM
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	1STE000077
RoHS Status	nicht erforderlich
RoHS Datum	20140108
REACH Erklärung	1STE000078

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umweltinformationen	1STC803005D0207 1STC803009D0103 9AKK108467A6707

Abmessungen

Breite	860 mm
Höhe	1920 mm
Tiefe	30 mm
Gewicht	22.5 kg

Bestelldaten

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	22.5 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1STC860111
----------------------------	------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	1STS100028R0001
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1STC803005D0208 1STC803009D0103
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002524 - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002524 - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85381000
eClass	V11.1 : 27182101

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Hauptverteiler → System pro E power 185mm
Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Hauptverteiler → System pro E power Obenliegendes Sammelschienensystem

