



Produktdetails

ZE227

ZE227 Steckdose , Abmessungen: 63 mm x 213 mm x 58 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZE227
Bestellnummer	2CPX061211R9999
EAN	4011617612117
Beschreibung	ZE227 Steckdose , Abmessungen: 63 mm x 213 mm x 58 mm
Langbeschreibung	Dreifachsteckdose mit Euro-Steckereinsatz für die 230 V Stromversorgung der Netzgeräte, Sterckdosentöpfe 120° drehbar, einfache Montage durch Rasten auf Leitungseinführungsschieber des UK600, schraubbar auf Lochblech Montageplatte, oder schnelle und einfache Installation auf Hutschien mit Clips

Technische Daten	
Ausführung	Schukosteckdose
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Zubehörtyp	Steckdose
Gehäusotyp	Elektrotechnik Sonderbauteile
Werkstoff	Sonstige

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100009X0201 2CPC100012X0201 2CPC100022X0202
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite	213 mm
Höhe	63 mm
Tiefe	58 mm
Gewicht	0.344 kg

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.358 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweden)	2201625

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100009X0201 2CPC100012X0201 2CPC100022X0202

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CPC130117M5601

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27182807
Kennbuchstabe	U

(elektrische
Betriebsmittel)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler → AK600
Zubehör



360°