




---

#### Produktdetails

## JSHK1-C

### JSHK1-C Stecker



---

#### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | JSHK1-C   |
| Bestellnummer    | 2TLA020003R0700   |
| EAN              | 7350024457469   |
| Beschreibung     | JSHK1-C Stecker   |
| Langbeschreibung | Zustimmgeräte setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Überprüfen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgeräte möglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerät wird in der Hand gehalten, und der Bediener kann in einer Paniksituations die Zustimmtaste entweder fester drücken oder ganz loslassen, um die Maschine zu stoppen. Ein Zustimmgerät ist ein handbetätigter Start-und Stoppschalter, der den Betrieb einleitet und ihn so lange aufrecht erhält, wie er betätigt ist. |

---

#### Bestelldaten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück         |
| Zolltarifnummer     | 85444290        |
| Baureihe            | JSHD4 accessory |
| Produktnamne        | Stecker         |

---

#### Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2TLC010001C0202 |
| CAD Maßzeichnung                   | 2CDC001079B0201 |

## Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Tiefe   | 30 mm   |
| Höhe    | 30 mm   |
| Breite  | 40 mm   |
| Gewicht | 0.04 kg |

## Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Anschlusskonfiguration | Cannon 12 Stiftstecker   |
| Geeignet für           | JSHD4-2-AB<br>JSHD4-2-AB-A<br>JSHD4-2-AK<br>JSHD4-3-AB<br>JSHD4-3-AB-A<br>JSHD4-3-AK<br>JSHD4-4-AB<br>JSHD4-4-AB-A<br>JSHD4-4-AK<br>JSHD4-5-AB<br>JSHD4-5-AB-A<br>JSHD4-5-AK<br>JSHD4 AB<br>JSHD4 AK |

## Material Compliance

|   |  |
|---|--|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658  |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006480  |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006499  |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)   |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006522  |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B  |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußerlichen Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte). |

## Verpackungsinformationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Menge                              | 1 Stück       |
| Verpackungseinheit 1               |               |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 0.1 m         |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 0.16 m        |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 0.03 m        |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.04 kg       |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 7350024457469 |

## Klassifizierungen

|        |  |
|--------|--|
| eClass | V11.0 : 27371392                       |
| ETIM 7 | EC002886 - Zubehör für Zustimmschalter |

|  |  |
|--|--|
| ETIM 8   | EC002886 - Zubehör/Ersatzteile für Zustimmschalter |
| ETIM 9   | EC002886 - Zubehör/Ersatzteile für Zustimmschalter |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC)            | 4659 >> Cable connector                            |
| UNSPSC   | 39121438   |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) | X  |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder  
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sicherheitsbefehlsgeber

