




Produktdetails

ZBB10L

ZBB10L ComfortLine Solutions Ausrüstsatz,
140 mm x 105 mm x 44 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZBB10L
Bestellnummer	2CPX054344R9999
EAN	4011617543442
Beschreibung	ZBB10L ComfortLine Solutions Ausrüstsatz, 140 mm x 105 mm x 44 mm Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) für den universellen Einsatz, Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis 32A. Im Lieferumfang enthalten:
Langbeschreibung	1x Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) 4-polig, 10qmm, mit durchgehendem N, 1000mm im Zu-/Abgang 1x PE-Leitung grün/gelb 10qmm, 2200mm 1x Montageanleitung

Technische Daten	
Anzahl Pole	5
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Ausrüstsatz

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite	105 mm
Höhe	140 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	1.657 kg

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.723 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100008X0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CPC135260M5601

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	No document needed

Klassifizierungen		
ETIM 8	EC000274 - Verbindungsleitung für Verteilerfelder	
ETIM 9	EC000274 - Verbindungsleitung für Verteilerfelder	
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)	
WEEE B2C / B2B		B2C
CN8		85381000
eClass		V11.0 : 27142428
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

