




Produktdetails

1V4A

1V4A DIN Reiheneinbaugeräte 1200 mm x 250 mm x 120 mm , 8 , 4



Allgemeine Informationen	
Typ	1V4A
Bestellnummer	2CPX037651R9999
EAN	4011617376514
Beschreibung	1V4A DIN Reiheneinbaugeräte 1200 mm x 250 mm x 120 mm , 8 , 4
Langbeschreibung	Innenausbaustrsystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für DIN Reiheneinbaugeräte, Rasteinheit 8 RE = 1200 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 96 Platzeinheiten, Reihenabstand: 125, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rasteinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Bei Stand- und Reihenschaltschränken müssen zwei Felder oder Feldkombinationen übereinander eingebaut werden. Die EDF-Profileschienen sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten	
Normen	DIN 43880
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V

Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	400 A
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl DIN-Schienen für die Montage	8
Anzahl Modulabstände pro DIN-Schiene	12
Rastereinheiten (RE)	8
Bauform	EDF Verteilerfeld
Typ Abdeckplatte	mit Ausschnitt
Gehäusetyp	Innenausbausystem
Bauhöhe	4
Platzeinheiten (PLE)	96
Zählerfelder	0
Modulfunktion	DIN Reiheneinbaugeräte
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	250 mm
Höhe	1200 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	4.176 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	4.68 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000264 - Verteilerfeld für Installationsverteiler
ETIM 9	EC000264 - Verteilerfeld für Installationsverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142411
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Verteilerfelder → DIN Reiheneinbaugeräte

