




Produktdetails

VS154EK

VS154EK Satz Einspeiseklemmen x 23.5 mm



Allgemeine Informationen

Typ	VS154EK
Bestellnummer	2CPX038795R9999
EAN	4011617387954
Beschreibung	VS154EK Satz Einspeiseklemmen x 23.5 mm
Langbeschreibung	Satz Einspeiseklemmen 120qmm für 12x10mm Sammelschienensystem

Technische Daten

Geeignet für	Other
Anzahl Pole	5
Anzahl	"
Sicherungsschaltern	
Gehäusetyp	Klemmen
Montageart	Schnappbefestigung
Bemessungsquerschnitt	120 mm
Anschlussart	Anschluss

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100016X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	23.5 mm
Gewicht	0.6 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.624 kg
Verpackungseinheit 1	
Nachfolgeprodukt	2CPX056154R9999

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100016X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC131915M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000001 - Sammelschienenklemme
ETIM 9	EC000001 - Sammelschienenklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369010
eClass	V11.0 : 27141146
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX064891R9999	ZK87H Anschlussklemme 1,5 - 16qmm, 35 mm x 15 mm x 22,5 mm	ZK87H	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandlerschränke und Wandlerfelder → Zubehör

