



Produktdetails

OTDV250EK

OTDV250EK Direktgriff schwarz 65mm inkl.
Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-0 OFF-1
ON



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | OTDV250EK |
| Bestellnummer | 1SCA127390R1001 |
| EAN | 6417019572390 |
| Beschreibung | OTDV250EK Direktgriff schwarz 65mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-0 OFF-1 ON |
| Langbeschreibung | OTDV250EK Direktgriff schwarz 65mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-0 OFF-1 ON |

Produktkreislaufwirtschaft

| | |
|---|-----------------|
| Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Erklärung | 1SCC301240D0201 |
| RoHS Information | 1SCC301239D0201 |
| Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA | 1SCC301321D0201 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Finnland (FI) |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SCC301022C0201 |
| Montage- und Betriebsanleitung | 1SCC301081M0206 |

Abmessungen

| | |
|----------|--------------------|
| Baugröße | S1.0 |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Gewicht | 0.09 kg 0.19 lb |

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Grifffarbe | schwarz |
| Grifflänge | 65 mm 2.6 in |
| Grifftyp | direkt montierter Griff |
| Wellendurchmesser | 6 mm 0.24 in |
| Schaftlänge | 105 mm 4.1 in |
| Besondere Funktionen | - |
| Farbe | schwarz |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA | 1SCC301321D0201 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
| REACH Erklärung | 1SCC301240D0201 |

Verpackungsinformationen

| | |
|----------------------|----------------|
| Menge | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite | 40 mm |
| Verpackungseinheit 1 | 1.6 in |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Länge | 90 mm |
| Verpackungseinheit 1 | 3.5 in |
| Höhe | 130 mm |
| Verpackungseinheit 1 | 5.1 in |
| Bruttogewicht | 0.1 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 6417019572390 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| ETIM 7 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 8 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 9 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| UNSPSC | 39122221 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör |
| eClass | V11.1 : 27371392 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OTDC (DC)

