



Produktdetails

ED11

ED11 750 mm x 750 mm x 750 mm , 1



Allgemeine Informationen	
Typ	ED11
Bestellnummer	2CPX039211R9999
EAN	4011617392118
Beschreibung	ED11 750 mm x 750 mm x 750 mm , 1
Langbeschreibung	Vertikale EDF-Profileschiene, Bausatz unmontiert, für 5 RE (750 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF -Montagegerüst.

Technische Daten	
Ausführung	Montageschiene
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Rastereinheiten	5
Gehäusetyp	Gleitschienen
Bauhöhe	1
Montageart	Schraubmontage
Ausführung der Oberfläche	verzinkt

Werkstoff	Stahlblech
Einbaulage	senkrecht
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	750 mm
Höhe	750 mm
Tiefe	750 mm
Gewicht	0.51 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.53 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	73269098
eClass	V11.0 : 27180907

Kennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Rahmenteile

