



Produktdetails

OFAZ00S2L

OFAZ00S2L Sicherungsunterteil 2-polig
Berührungsschutz IP20
Anschlussschienenbreite 20mm



Allgemeine Informationen	
Typ	OFAZ00S2L
Bestellnummer	1SCA151158R1001
EAN	6417019814827
Beschreibung	OFAZ00S2L Sicherungsunterteil 2-polig Berührungsschutz IP20 Anschlussschienenbreite 20mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten	
--------------	--

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC316003M0201

Abmessungen

Breite	71 mm 2.8 in
Höhe	140 mm 5.51 in
Tiefe	94 mm 3.7 in
Gewicht	0.375 kg 0.83 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 12 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH000, NH00
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	2
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	160 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
------------------	---------------------------

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	158 mm
Verpackungseinheit 1	6.22 in
Länge	77 mm
Verpackungseinheit 1	3.03 in
Höhe	105 mm
Verpackungseinheit 1	4.13 in
Bruttogewicht	0.42 kg
Verpackungseinheit 1	0.92 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814827

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109913

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

