



Produktdetails

OFAZ1S3

OFAZ1S3 Sicherungsunterteil 3-polig
Berührungsschutz IP20
Anschlusssschienenbreite 35mm



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ1S3
Bestellnummer	1SCA151164R1001
EAN	6417019814889
Beschreibung	OFAZ1S3 Sicherungsunterteil 3-polig Berührungsschutz IP20 Anschlusssschienenbreite 35mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Produktkreislaufwirtschaft

Konfliktmineralien-	9AKK108467A5658
Berichtsvorlage (CMRT)	
REACH Erklärung	ISCC011021D0201
RoHS Information	ISCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC316004M0201

Abmessungen

Breite	210 mm 8.27 in
Höhe	245 mm 9.65 in
Tiefe	112 mm 4.41 in
Gewicht	1.673 kg 3.69 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 32 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH0
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	250 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
------------------	---------------------------

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	249 mm
Verpackungseinheit 1	9.80 in
Länge	244 mm
Verpackungseinheit 1	9.61 in
Höhe	125 mm
Verpackungseinheit 1	4.92 in
Bruttogewicht	1.81 kg
Verpackungseinheit 1	3.99 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814889

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109921
E-Nummer (Schweden)	2300347

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX
 Frequenzumrichter und Stromrichter → Serviceleistungen → Ersatzteile und Verbrauchsmaterial → Teile

