



Produktdetails

MBS228

MBS228 Sammelschienensystem vertikal 450 mm x 500 mm x 200 mm , 00



Allgemeine Informationen	
Typ	MBS228
Bestellnummer	2CPX041649R9999
EAN	4011617416494
Beschreibung	MBS228 Sammelschienensystem vertikal 450 mm x 500 mm x 200 mm , 00
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem vertikal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , mit Sammelschienensystem 4-polig, Ausrichtung Sammelschienen: vertikal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 4 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 440 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 DIN 43673-1
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V

Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	440 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	20 kA
Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (I _{cs})	20 kA
Sammelschienenlage	Zentrale Mitte
Anzahl Pole	4
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusotyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	00
Platzeinheiten (PLE)	72
Zählerfelder	0
Modulfunktion	Sammelschienensystem vertikal
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	4.59 kg
Einbautiefe (t ₂)	200 mm

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	4.59 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
ETIM 9	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400610
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Sammelschienensystem mit Kupferschienen

