



Produktdetails

MBM212

MBM212 Montageplatte 300 mm x 500 mm x 200 mm , 000



Allgemeine Informationen

Typ	MBM212
Bestellnummer	2CPX041711R9999
EAN	4011617417118
Beschreibung	MBM212 Montageplatte 300 mm x 500 mm x 200 mm , 000
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Montageplatte, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, Montageplatten aus Stahlblech 2 mm, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 103 mm bis 158 mm, nutzbare Breite von 438 mm, nutzbare Höhe von 266 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 (Maximum) 400 V
Bemessungsbetriebsspannung	
Betriebsspannung	400 V
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Montagegerüst	WR oder EDF

Gehäusetype	Innenausbau Modul
Bauhöhe	000
Montageart	stufenlos einstellbar über Montagebügel
Platzeinheiten (PLE)	48
Zählerfelder	0
Modulfunktion	Montageplatte
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	e21fc902-baee-40b1-ba33-69765c51a6d6 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	3.49 kg
Einbautiefe (t ₂)	120 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	3.49 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100019X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC112203M5601

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001893 - Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
ETIM 9	EC001893 - Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

CN8 85381000
eClass V11.0 : 27400608
Kennbuchstabe U
(elektrische
Betriebsmittel)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbauystem → CombiLine N - Bausatz
→ Montageplatten

