




Produktdetails

MBD152

MBD152 Sammelschienensystem-Modul 100 mm für NH00-Lasttrennleisten 450 mm x 250 mm x 131 mm , 00



Allgemeine Informationen	
Typ	MBD152
Bestellnummer	2CPX042116R9999
EAN	4011617421160
Beschreibung	MBD152 Sammelschienensystem-Modul 100 mm für NH00-Lasttrennleisten 450 mm x 250 mm x 131 mm , 00
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 100 mm NH00-Lasttrennleisten, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 150 mm, unbestückt für den Einbau von 3 NH-Sicherungslasttrennleisten NH00, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX520, Sammelschienenmittenabstand: 100 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 850 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	850 A
Anzahl Pole	3
Anzahl NH-Sicherungsunterteile	0
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl montierbare Geräte	3
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR oder EDF
Gerät	NH00
Gehäusotyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	00
Montageart	Schienensystem
Platzeinheiten (PLE)	36
Modulfunktion	Sammelschienensystem-Modul 100 mm für NH00-Lasttrennleisten
Farbe	lichtgrau
Sicherungsgröße	Other

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	b178f49b-e7c1-435c-813e-dad4ccb01335 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite	250 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	131 mm
Gewicht	1.695 kg
Einbautiefe (t ₂)	215 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.763 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC129993M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002286 - Verteilerbaugruppe NH-Sicherungssysteme
ETIM 9	EC002286 - Verteilerbaugruppe NH-Sicherungssysteme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400619
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → NH-Lasttrennleisten unbestückt

