



Produktdetails

TL1

TL1 Dämmerungsschalter



Allgemeine Informationen	
Typ	TL1
Bestellnummer	2CSM229921R1341
EAN	8012542299219
Beschreibung	TL1 Dämmerungsschalter
Langbeschreibung	Dämmerungsschalter zur Montage auf DIN-Hutschiene. Inklusive externem Lichtsensor zur Wandmontage. Erfüllt Standards EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 60730-1. Mit LED-Signalisierung zum Sollwert und Kontaktstatus. Helligkeitswert einstellbar an Gerätefront. Mit Schaltverzögerung zum Vermeiden unnötiger Schaltungen.

Technische Daten	
Normen	EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN 60730-1
Funktion	Dämmerungsschalter
Versorgungsspannung	110 ... 230 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	1000 W 300 W 300 W 100 W 0.4 W 0.9 W

Verlustleistung	0.9 W
Bemessungsleistung	110 ... 230 V AC
Anzahl Kanäle	1
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Verzögerungszeit (T)	Ein 20.7 ... 25.3 Sekunde(n) Aus 20.7 ... 25.3 Sekunde(n)
Beleuchtungsstärke	2 ... 200 lx
Kontaktart	Schließer (NO)
Leuchtmittel	LED
Zählertyp	analog
Montageart	DIN-Schiene
Schraubenart	Pozidriv 1
Farbe	weiß
Lichtfarbe	rot / grün
Anzahl Batterien	0
Kabellänge	100 m
Anschlussmöglichkeit	starr 6 mm²
Anschlussart	Schraubklemme

Material Compliance

RoHS Information	2CSC441016D2703
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20200203
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... 55 °C (Lagerung) -40 ... 70 °C
Schutzart	Gehäuse IP20

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	1
Breite	17.5 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	65 mm
Gewicht	0.155 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.187 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	2619404
E-Nummer (Schweden)	1301374

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CSC441016D2703
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107991A3020
Verdrahtungsplan	9AKK107992A8260

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5538
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000189 - D�mmerungsschalter
ETIM 9	EC000189 - D�mmerungsschalter
WEEE Kategorie	5. Ger�te, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt (Kleinger�te)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85364900
eClass	V11.0 : 27144011
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM229931R1341	TLs D�mmerungsschalter	TLs	1	St�ck

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsger te → Steuer- und Automatisierungsger te → D mmerungsschalter

