



Produktdetails

2/3VF10

2/3VF10 Brandschutz-Vorsatztür, 1345 mm x 795 mm x 51 mm, IP54



Allgemeine Informationen

Typ	2/3VF10
Bestellnummer	2CPX043397R9999
EAN	4011617433972
Beschreibung	2/3VF10 Brandschutz-Vorsatztür, 1345 mm x 795 mm x 51 mm, IP54
Langbeschreibung	Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, Feuerwiderstand 30 min. geprüft nach DIN 4102-2, rauchdicht, kaltrauchdicht, oberflächenbeschichtet ähnlich RAL 7035, Rahmen und Tür aus nicht brennbarem Material, einflügelige Tür, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 150 Grad, Türanschlag rechts, Zur Montage vor einer vorhandenen UP-Verteilung

Technische Daten

Gefahrenklassen	E30
Entflammbarkeit	
Ausführung	Schutztür
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Gehäusetype	Brandschutz-Vorsatztür

Bauhöhe	3
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	oberflächenbeschichtet
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	168
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzzart	IP54
------------	------

Abmessungen

Breite	795 mm
Höhe	1345 mm
Tiefe	51 mm
Gewicht	58 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	58 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Safety Information

Funktionserhalt	E 30
-----------------	------

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → VF

