




Produktdetails

ZLS906

ZLS906 Smissline TP



Allgemeine Informationen	
Typ	ZLS906
Bestellnummer	2CCA183035R0001
EAN	7612271413958
Beschreibung	ZLS906 Smissline TP
Langbeschreibung	Smissline TP ZLS906 Sockel mit Berührungsschutz für 6 PLE, inkl. Ober- und Unterteil, ohne Stromschienen. Vollständiger Berührungsschutz nur mit Stecksockelendstück ZLS920.

Technische Daten	
Normen	IEC/EN 61439-6
Bemessungsbetriebsspannung	690 / 1000 V AC/DC
Ausführung	flach
Optionen	ZLS

Material Compliance

RoHS Information	2CCC413008D0206_RoHS
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20170426
REACH Erklärung	9AKK107991A9646
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umweltinformationen	2CCY451206D0201
---------------------	-----------------

Abmessungen

Breite	111 mm
Höhe	108 mm
Tiefe	34 mm
Gewicht	71 g
Maßzeichnung	9AKK107492A6192

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	169 g
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweden)	2100365
E-Nummer (Schweiz)	809995145

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A9646
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107680A2315
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107492A6192
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001522 - Sammelschiene
ETIM 9	EC001522 - Sammelschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85389000

UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27370303
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4376 >> Distributor assembly busbars
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Stecksockelsystem SMISSLINE TP → Stecksockelsystem SMISSLINE TP Zubehör → Stecksockelsysteme 125 A

