



---

#### Produktdetails

## BKF31

BKF31 Abkühlblende, 300 mm x 898 mm x 200 mm, II (schutzisoliert)



---

### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | BKF31  |
| Bestellnummer    | 2CPX043433R9999  |
| EAN              | 4011617434337  |
| Beschreibung     | BKF31 Abkühlblende, 300 mm x 898 mm x 200 mm, II (schutzisoliert)                |
| Langbeschreibung | BKF31 Abkühlblende für 90 min, 3 FB, Breite: 898 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 200 mm |

---

### Technische Daten

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Gefahrenklassen                     | E90              |
| Entflammbarkeit                     | "                |
| Anzahl                              | "                |
| Sicherungautomaten                  | "                |
| Anzahl DIN-Schienen für die Montage | 0                |
| Typ Abdeckplatte                    | -                |
| Gehäusetyp                          | Gehäuse Zubehör  |
| Bauhöhe                             | 000              |
| Montageart                          | Unterputzmontage |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ausführung der Oberfläche | oberflächenbeschichtet |
| Gehäusematerial           | Other                  |
| RAL Nummer                | RAL 7035 - lichtgrau   |
| Farbe                     | lichtgrau              |

## Material Compliance

|   |  |
|---|--|
| REACH Erklärung                           | 2CPC100005X0201                          |
| REACH Information                         | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                          |

## Umgebungsbedingungen

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
|--------------|---------------------|

## Abmessungen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Breite                        | 898 mm                                     |
| Höhe                          | 300 mm                                     |
| Tiefe                         | 200 mm                                     |
| Gewicht                       | 39 kg                                      |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 200 mm                                     |
| Stärke                        | Schrankmaterial 72 mm<br>Türmaterial 72 mm |

## Bestelldaten

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Menge                | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                 |
| Bruttogewicht        | 40.56 kg        |
| Verpackungseinheit 1 |                 |

## Zertifikate und Deklarationen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - | No declaration needed |
| CE                      |                       |

## Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

## Hauptdokumente

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
|------------------------------------|------------------------------------|

## Klassifizierungen

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| ETIM 8   | EC000083 - Rangierkanalabdeckung |
| ETIM 9   | EC000083 - Rangierkanalabdeckung |
| WEEE Kategorie                                   | Produkt nicht in WEEE Umfang     |
| CN8  | 85389099                         |
| eClass   | V11.0 : 27400777                 |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) | U                                |

---

## Safety Information

---

Funktionserhalt

E 90

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren Zubehör

