




Produktdetails

SZZ375T

SZZ375T Sammelschienenhalter/-set, 375 mm x 250 mm x 182 mm, IP54



Allgemeine Informationen	
Typ	SZZ375T
Bestellnummer	2CPX043744R9999
EAN	4011617437444
Beschreibung	SZZ375T Sammelschienenhalter/-set, 375 mm x 250 mm x 182 mm, IP54
Langbeschreibung	Zählerhaube (IP54) mit Tür, 375 mm x 250 mm, inkl. Befestigungsmaterial, passend für Zähleranschlusssäulen.

Technische Daten	
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Zubehörtyp	-
Gehäusotyp	Gehäuse Zubehör
Montageart	Schraubmontage
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Gehäusematerial	Kunststoff
Werkstoff	Kunststoff
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	1

Farbe

sonstige

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
-----------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	250 mm
Höhe	375 mm
Tiefe	182 mm
Gewicht	1.5 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.5 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100008X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85389099

eClass

V11.0 : 27182807

Kennbuchstabe

U

(elektrische

Betriebsmittel)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder ausgebaut →
Komplettschrank für den Außenbereich

