



Produktdetails

RZ165

RZ165 Schottwand, 625 mm x 625 mm x 6 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	RZ165
Bestellnummer	2CPX046575R9999
EAN	4011617465751
Beschreibung	RZ165 Schottwand, 625 mm x 625 mm x 6 mm
Langbeschreibung	Horizontale Schottwand aus Stahlblech, Feldbreite 2 (500 mm), Schranktiefe 625 mm, passend für TriLine® -Schränke, nicht störlichtbogenfest, mit zusätzlichem Befestigungsprofil zur Montage am WR-Montagegerüst.

Technische Daten	
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Innenausbausystem
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	625 mm
Höhe	625 mm
Tiefe	6 mm
Gewicht	2.043 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	2.08 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000770 - Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau
ETIM 9	EC000770 - Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27142412
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Zubehör
→ Allgemeines Zubehör

