



---

**Produktdetails****ED15****ED15 1350 mm x 1350 mm x 1350 mm , 5**

---

**Allgemeine Informationen**

Typ	ED15
Bestellnummer	2CPX039215R9999
EAN	4011617392156
Beschreibung	ED15 1350 mm x 1350 mm x 1350 mm , 5
Langbeschreibung	Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 9 RE (1350 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF -Montagegerüst.

---

---

**Technische Daten**

Ausführung	Montageschiene
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Anzahl Rastereinheiten	9
Gehäusetyp	Gleitschienen
Bauhöhe	5
Montageart	Schraubmontage
Ausführung der Oberfläche	verzinkt

Werkstoff	Stahlblech
Einbaulage	senkrecht
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

## Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite	1350 mm
Höhe	1350 mm
Tiefe	1350 mm
Gewicht	0.94 kg

## Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.978 kg
Verpackungseinheit 1	

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

## Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	73269098
eClass	V11.0 : 27180907

Kennbuchstabe  
(elektrische  
Betriebsmittel)

U

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbauystem → CombiLine N -  
Bausatz → Rahmenteile

