



Produktdetails

2/8VF11

2/8VF11 Brandschutz-Vorsatztür, 2095 mm x 795 mm x 71 mm, IP54



Allgemeine Informationen	
Typ	2/8VF11
Bestellnummer	2CPX041069R9999
EAN	4011617410690
Beschreibung	2/8VF11 Brandschutz-Vorsatztür, 2095 mm x 795 mm x 71 mm, IP54
Langbeschreibung	Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 90 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 90 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 90 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 150 Grad, Türanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 2095 x 795 x 71, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 2095 x 795 x 22, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 2, Platzeinheiten 288

Technische Daten	
Gefahrenklassen	E90
Entflammbarkeit	
Ausführung	Schutztür
Anzahl	''

Sicherungsautomaten	
Gehäusotyp	Brandschutz-Vorsatztür
Bauhöhe	8
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	oberflächenbeschichtet
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	288
Zählerfelder	0
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
-----------	------

Abmessungen

Breite	795 mm
Höhe	2095 mm
Tiefe	71 mm
Gewicht	129 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	129 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen		
ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)	
ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)	
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang	
CN8	85389099	
eClass	V11.0 : 27182204	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U	

Safety Information	
Funktionserhalt	E 90

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → VF

