



---

#### Produktdetails

## CA17B

**CA17B ComfortLine Kleinverteiler,  
Aufputzmontage, 84 PLE, II (schutzisoliert),  
IP30, Reihen: 7, 1100 mm x 300 mm x 160 mm**



---

### Allgemeine Informationen

Typ	CA17B
Bestellnummer	2CPX052165R9999
EAN	4011617521655
Beschreibung	CA17B ComfortLine Kleinverteiler, Aufputzmontage, 84 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 7, 1100 mm x 300 mm x 160 mm
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A Leerschrank sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet.

---

### Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V

**nnung**

Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	125 A
Verlustleistung	$\Delta t = 20K\ 49.5\ W$ $\Delta t = 25K\ 65.4\ W$ $\Delta t = 30K\ 82\ W$
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Rastereinheiten (RE)	7
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Typ Abdeckplatte	optional
Gehäusetyp	Kleinverteiler
Montageart	Aufputzmontage
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahl
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	84
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

**Material Compliance**

RoHS Information	2CPC100012X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

**Umgebungsbedingungen**

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	300 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	7.994 kg
Einbautiefe ( $t_2$ )	0 mm
Maßzeichnung	2CPC000012D0201

**Bestelldaten**

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	8.314 kg
---------------------------------------	----------

---

**Zertifikate und Deklarationen**

---

Konformitätserklärung - CE	2CPC100012X0201
-------------------------------	-----------------

---

**Installation / Montage**

---

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC133150M5601
-----------------------------------	-----------------

---

**Hauptdokumente**

---

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107680A4427;9AKK107680A4426

---

**Klassifizierungen**

---

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

**Accessories**

---

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052449R9999	CZL61 ComfortLine Compact CA Erdungsset, 15 mm x 200 mm x 300 mm	CZL61	1	Stück
2CPX052556R9999	CZ9P16 ComfortLine Leitungshalte, 26 mm x 18.2 mm x 94 mm	CZ9P16	1	Stück
2CPX052330R9999	CTB17S ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTB17S	1	Stück
2CPX052365R9999	CTT17S ComfortLine Transparente Tür, IP44, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTT17S	1	Stück
2CPX052382R9999	CTL17S ComfortLine Lüftungstür, IP30, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTL17S	1	Stück
2CPX052396R9999	CTW17S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTW17S	1	Stück
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Isolierrahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	Stück
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	Stück
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungslaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	Stück
2CPX052457R9999	ZK221 ComfortLine Klemmen , Kunststoff , mehrfarbig , Quick-Steckklemme	ZK221	1	Stück
2CPX052456R9999	ZK19 ComfortLine Klemmenträger, 20 mm x 205.5 mm x 15 mm	ZK19	1	Stück
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	Stück
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → ComfortLine Compact CA

