



Produktdetails

CA45B

CA45B ComfortLine Kleinverteiler,
Aufputzmontage, 240 PLE, II (schutzisoliert),
IP30, Reihen: 5, 800 mm x 1050 mm x 160 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	CA45B
Bestellnummer	2CPX052178R9999
EAN	4011617521785
Beschreibung	CA45B ComfortLine Kleinverteiler, Aufputzmontage, 240 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 5, 800 mm x 1050 mm x 160 mm
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A Leerschrank sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet.

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspa	(Maximum) 400 V

nnung	
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	125 A
Verlustleistung	Δt = 20K 84.3 W
	Δt = 25K 111.3 W
	Δt = 30K 131.4 W
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	5
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Typ Abdeckplatte	optional
Gehäusety	Kleinverteiler
Montageart	Aufputzmontage
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahl
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	240
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Material Compliance	
RoHS Information	2CPC100012X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	48
Breite	1050 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	13.717 kg
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CPC000012D0201

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	

Bruttogewicht	14.266 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100012X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC133150M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107680A4427;9AKK107680A4426

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052449R9999	CZL61 ComfortLine Compact CA Erdungsset, 15 mm x 200 mm x 300 mm	CZL61	1	Stück
2CPX052556R9999	CZ9P16 ComfortLine Leitungshalte, 26 mm x 18.2 mm x 94 mm	CZ9P16	1	Stück
2CPX052309R9999	CTB25 ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 771 mm x 498 mm x 14 mm	CTB25	1	Stück
2CPX052325R9999	CTB25S ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 771 mm x 521 mm x 14 mm	CTB25S	1	Stück
2CPX052344R9999	CTT25 ComfortLine Transparente Tür, IP44, 771 mm x 498 mm x 14 mm	CTT25	1	Stück
2CPX052360R9999	CTT25S ComfortLine Transparente Tür, IP44, 771 mm x 521 mm x 14 mm	CTT25S	1	Stück
2CPX052379R9999	CTL25S ComfortLine Lüftungstür, IP30, 771 mm x 521 mm x 14 mm	CTL25S	1	Stück
2CPX052393R9999	CTW25S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 771 mm x 521 mm x 14 mm	CTW25S	1	Stück
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Isolierrahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	Stück
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	Stück
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungsglaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	Stück
2CPX052457R9999	ZK221 ComfortLine Klemmen , Kunststoff , mehrfarbig , Quick-Steckklemme	ZK221	1	Stück
2CPX052456R9999	ZK19 ComfortLine Klemmenträger, 20 mm x 205.5 mm x 15 mm	ZK19	1	Stück
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	Stück
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	Stück
2CPX052452R9999	CZB115 ComfortLine Compact CA Schottwand, 750 mm x 84.5 mm x 7 mm	CZB115	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → ComfortLine Compact CA

