



Produktdetails

RB28

RB28 Montagezubehör, 1800 mm x 500 mm x 155 mm



Allgemeine Informationen

Typ	RB28
Bestellnummer	2CPX045931R9999
EAN	4011617459316
Beschreibung	RB28 Montagezubehör, 1800 mm x 500 mm x 155 mm
Langbeschreibung	Berührschutz für TriLine-Standschränke, zur Montage auf dem TriLine-Profil, umlaufend, stellt den Berührschutz bei der Montage von CombiLine-Modulen sicher, Kunststoff, RAL 7035

Technische Daten

Unterfunktion 3	Sonstige
Geeignet für	2/8R3 2/8R4 2/8R6 2/8R8 2/8RG3 2/8RG4 2/8RG6 2/8RG8
Anzahl	"
Sicherungsschaltern	
Gehäusetyp	RB
Bauhöhe	8
Werkstoff	Kunststoff
Platzeinheiten (PLE)	0

Zählerfelder

0

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100023X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	1800 mm
Tiefe	155 mm
Gewicht	2.02 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	2.148 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100023X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC104843M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85472000
eClass	V11.1 : 27182807
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TriLine - Zubehör

