



Produktdetails

RZ8P4

RZ8P4 Scharnier/Scharnierelement, 260 mm x 160 mm x 55 mm



Allgemeine Informationen

Typ	RZ8P4
Bestellnummer	2CPX045992R9999
EAN	4011617459927
Beschreibung	RZ8P4 Scharnier/Scharnierelement, 260 mm x 160 mm x 55 mm
Langbeschreibung	TriLine Standardscharnier, 130° Öffnungswinkel, innenliegend

Technische Daten

Unterfunktion	130
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Gehäusetype	RZ
Ausführung der Oberfläche	eloxiert
Werkstoff	Aluminium
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0
Anmerkungen	ETIM

Material Compliance

<u>RoHS Information</u>	2CPC100023X0201
<u>RoHS Status</u>	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
<u>RoHS Datum</u>	20230918
<u>REACH Erklärung</u>	2CPC100005X0201
<u>REACH Information</u>	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
<u>Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)</u>	9AKK108468A3363

Abmessungen

<u>Breite</u>	160 mm
<u>Höhe</u>	260 mm
<u>Tiefe</u>	55 mm
<u>Gewicht</u>	0.692 kg

Bestelldaten

<u>Menge</u>	Packung 1 Stück
<u>Verpackungseinheit 1</u>	

<u>Bruttogewicht</u>	0.72 kg
<u>Verpackungseinheit 1</u>	

Zertifikate und Deklarationen

<u>Konformitätserklärung - CE</u>	2CPC100023X0201
-----------------------------------	-----------------

Installation / Montage

<u>Montage- und Betriebsanleitung</u>	2CPC104851M5601
---------------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

<u>Datenblatt, technische Information</u>	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klassifizierungen

<u>ETIM 8</u>	EC001167 - Scharnier für Verteilersysteme
<u>ETIM 9</u>	EC001167 - Scharnier für Verteilersysteme
<u>WEEE Kategorie</u>	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
<u>WEEE B2C / B2B</u>	B2B
<u>CN8</u>	83021000
<u>eClass</u>	V11.1 : 27400643
<u>Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)</u>	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TriLine - Zubehör

