



Produktdetails

A36

A36 ComfortLine A Wandschrank,
Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilwei
se versenkt montiert, 216 PLE, II
(schutzisoliert), IP44, Reihen: 6, 950 mm x 800
mm x 215 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	A36
Bestellnummer	2CPX052027R9999
EAN	4011617520276
Beschreibung	A36 ComfortLine A Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 216 PLE, II (schutzisoliert), IP44, Reihen: 6, 950 mm x 800 mm x 215 mm
Langbeschreibung	Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-A ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügig Platz zur Leitungseinführung und -verlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

Technische Daten		
Bemessungsstrom (I _n)		250 A
Verlustleistung		Δt = 20K 78.7 W Δt = 25K 103.9 W Δt = 30K 122.6 W
Anzahl Flanschöffnungen		3
Anzahl Sicherungsautomaten		"
Anzahl Leitungseinführungen		153
Rastereinheiten (RE)		6
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-Montagegerüst	
Typ Abdeckplatte		Tür
Gehäusetyp		Wandschrank
Montageart	Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert	
Türart		Doppeltür
Ausführung der Oberfläche		pulverbeschichtet
Gehäusematerial		Stahlplatte / Kunststoff
Werkstoff		Stahlblech
Art der Abdeckung		mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)		216
RAL Nummer		RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe		verkehrsweiß

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100014X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP44
Schutzklasse		II (schutzisoliert)

Abmessungen		
Breite in Teilungseinheiten		36
Breite		800 mm
Höhe		950 mm
Tiefe		215 mm
Gewicht		21.155 kg
Einbautiefe (t ₂)		190 mm
Stärke	Schrankmaterial 0.9 mm Türmaterial 0.9 mm	
Maßzeichnung		2CPC000014D0201

2CPC000015D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	22.001 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100014X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC133150M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107680A4423;9AKK107680A4422

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052552R9999	CZ11 ComfortLine Feldbefestigungselement, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm	CZ11	1	Stück
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX052345R9999	CTT16 ComfortLine Transparente Tür, IP44, 921 mm x 248 mm x 14 mm	CTT16	1	Stück
2CPX052363R9999	CTT26S ComfortLine Transparente Tür, IP44, 921 mm x 521 mm x 14 mm	CTT26S	1	Stück
2CPX052381R9999	CTL26S ComfortLine Lüftungstür, IP30, 921 mm x 521 mm x 14 mm	CTL26S	1	Stück
2CPX052395R9999	CTW26S ComfortLine Wi-Fi-Tür, IP30, 921 mm x 521 mm x 14 mm	CTW26S	1	Stück
2CPX052466R9999	CZC4 Sammelschienenverbinder, 232 mm x 75 mm x 115 mm	CZC4	1	Stück
2CPX052558R9999	CZ11M ComfortLine Feldbefestigungselement, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm	CZ11M	1	Stück
2CPX052461R9999	CZ3 ComfortLine Isolierahmen seitlich, 232 mm x 50 mm x 115 mm	CZ3	1	Stück
2CPX052559R9999	CZ11P20 ComfortLine Zubehör, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm	CZ11P20	1	Stück
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Isolierahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	Stück
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	Stück
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungslaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	Stück
2CPX052458R9999	ZK225T ComfortLine Klemmen-Träger , mehrfarbig	ZK225T	1	Stück
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	Stück
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	Stück
2CPX052501R9999	CZB216 ComfortLine Schottwand, 900 mm x 124 mm x 7 mm	CZB216	1	Stück
2CPX052553R9999	CZ12 ComfortLine Tiefenniveausgleich, 22 mm x 22 mm x 18 mm	CZ12	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück
2CPX052419R9999	CZT26H ComfortLine Stangenverschuß, 500.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT26H	1	Stück
2CPX052464R9999	CZ6 ComfortLine Rastrahmen, 218 mm x 9.9 mm x 98.5 mm	CZ6	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → ComfortLine A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine A

