



Produktdetails

ZKH5

ZKH5 ComfortLine Hauptleitungsklemme, -, 43 mm x 104 mm x 31 mm



Allgemeine Informationen

Typ	ZKH5
Bestellnummer	2CPX054070R9999
EAN	4011617540700
Beschreibung	ZKH5 ComfortLine Hauptleitungsklemme, -, 43 mm x 104 mm x 31 mm
Langbeschreibung	Hauptleitungsklemme 2x 25 mm ² / 1x 16 mm ² - nach DIN VDE 0603-2 Ausf. C fingersicher. Zur Befestigung an der Zählertragplatte, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm ² und 1 x 16 mm ² , mehrdrähtig In = 63 A, 5-polig, Klemmstellen 5 x 3, Mindestquerschnitt 1,5mm ²

Technische Daten

Bemessungsstrom (I _n)	63 A
Anzahl Pole	5
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusetyp	Klemmen
Montageart	-

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100014X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	104 mm
Höhe	43 mm
Tiefe	31 mm
Gewicht	0.313 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.326 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100014X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000275 - Hauptleitungsklemme
ETIM 9	EC000275 - Hauptleitungsklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369010
eClass	V11.0 : 27400603
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

