




---

#### Produktdetails

## ZHK253

ZHK253 ZK Hauptleitungsabzweigklemme,  
DIN-Schiene, 52 mm x 62 mm x 37 mm



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	ZHK253
Bestellnummer	2CPX054365R9999
EAN	4011617543657
Beschreibung	ZHK253 ZK Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene, 52 mm x 62 mm x 37 mm
Langbeschreibung	Hauptleitungsklemme 3-polig, 2x 25qmm und 2x 16qmm je Pol (4 Klemmstellen), Nennstrom 80A, Schutzklasse IP20, fingersicher, zur Montage auf Hutschienen

---

---

#### Technische Daten

Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )	80 A
Anzahl Pole	3
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusetype	Klemmen
Montageart	DIN-Schiene

---

---

#### Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	e026e268-355e-49fa-bd76-54889ee7f1b3 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite	62 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	37 mm
Gewicht	0.194 kg

## Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.202 kg
Verpackungseinheit 1	

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100008X0201
CE	

## Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000275 - Hauptleitungsklemme
ETIM 9	EC000275 - Hauptleitungsklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27400603
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

