



---

**Produktdetails**

## ZHK255

**ZHK255 ComfortLine Solutions  
Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene,  
52 mm x 100 mm x 37 mm**



---

**Allgemeine Informationen**

Typ	ZHK255
Bestellnummer	2CPX054367R9999
EAN	4011617543671
Beschreibung	ZHK255 ComfortLine Solutions Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene, 52 mm x 100 mm x 37 mm
Langbeschreibung	Hauptleitungsklemme 5-polig, 2x 25qmm und 2x 16qmm je Pol (4 Klemmstellen), Nennstrom 80A, Schutzklasse IP20, fingersicher, zur Montage auf Hutschienen

---

**Technische Daten**

Bemessungsstrom ( $I_n$ )	80 A
Anzahl Pole	5
Anzahl	"
Sicherungautomaten	
Gehäusetyp	Klemmen
Montageart	DIN-Schiene

---

## Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	faaf172c-5d88-4ca4-960e-74c1f969ada4 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite	100 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	37 mm
Gewicht	0.317 kg

## Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.33 kg
Verpackungseinheit 1	

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100008X0201
CE	

## Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000275 - Hauptleitungsklemme
ETIM 9	EC000275 - Hauptleitungsklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27400603
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

