



Produktdetails

TU53

TU53 TU Kleinverteiler, Unterputzmontage, 180 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Reihen: 5, 834 mm x 810 mm x 120 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	TU53
Bestellnummer	2CPX067714R9999
EAN	4011617677147
Beschreibung	TU53 TU Kleinverteiler, Unterputzmontage, 180 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Reihen: 5, 834 mm x 810 mm x 120 mm
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwandmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. Die Gehäuse werden ohne Innenausbau jedoch mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Das dezente Design vom Blendrahmen ermöglicht nur einen Wandauftrag von nur 15 mm, der integrierte Putzausgleich passt den Kleinverteiler zudem an jede Umgebung an. Durch die geringe Einbautiefe von 110 mm können die Kleinverteiler mit einfacher Beplankung leicht in Hohlwände montiert werden. Ein spezielles Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau in Hohlwände deutlich und macht jeden Kleinverteiler zu einem Hohlwandverteiler. Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich sowie rückwärtig über Vorprägungen zur Leitungseinführung. Der serienmäßige herausnehmbare Leitungseinführungsschieber vereinfacht und beschleunigt die Verdrahtung deutlich.

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	125 A
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	5
Bauform	Wandschrank Unterputz
Verschlusstyp	Drehgriff
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäusetyp	Kleinverteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahl
Einbaulage	Wand UP
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	180
Zählerfelder	0
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Material Compliance	
RoHS Information	2CPC100015X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP31
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	36
Breite	810 mm
Höhe	834 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	20.033 kg
Einbautiefe (t ₂)	120 mm

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	20.033 kg
Verpackungseinheit 1	
Nachfolgeprodukt	2CPX052642R9999

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100015X0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CPC100502M5601 2CPC130114M5601

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Building Information Modeling – BIM	9AKK107680A4551

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories	
--------------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX063132R9999	ZK220 ZK Klemme, 71 mm x 213 mm x 52 mm	ZK220	1	Stück
2CPX062745R9999	ZK50BT Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme	ZK50BT	1	Stück
2CPX062446R9999	ZKV200P4 ZKV Hohlwandset, 30 mm x 75 mm x 100 mm	ZKV200P4	1	Stück
2CPX038148R9999	ZKV201 ZKV Aufkleber , mehrfarbig	ZKV201	1	Stück
2CPX039071R9999	ZX71 Schottwand, 750 mm x 114.5 mm x 750 mm	ZX71	1	Stück
2CPX052418R9999	CZT25H ComfortLine Stangenverschluß, 425.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT25H	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → Unterputz Leerschränke ohne Tür

