



---

#### Produktdetails

## U41TR3

**U41TR3 U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 36 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Reihen: 3, 684 mm x 310 mm x 120 mm**



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	U41TR3
Bestellnummer	2CPX071722R9999
EAN	4011617717225
Beschreibung	U41TR3 U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 36 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Reihen: 3, 684 mm x 310 mm x 120 mm
Langbeschreibung	<p>Die Kleinverteiler der Baureihe U sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich, mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen für die Hohlwandmontage vorbereiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP31. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet</p>

---

#### Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V

## nnung

Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	125 A
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 24.3 W $\Delta t = 25K$ 32 W $\Delta t = 30K$ 40.2 W
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Rastereinheiten (RE)	3
Bauform	Wandschrank Unterputz
Verschlusstyp	Drehgriff
Konfigurierung	ausgebaut mit Verteilerfelder
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäusetyp	Kleinverteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	einflügelige Tür pulverbeschichtet
Ausführung der Oberfläche	
Oberflächenveredelung der Tür	transparent
Gehäusematerial	Stahl
Einbaulage	Wand UP
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	36
Zählerfelder	0
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

**Material Compliance**

RoHS Information	2CPC100015X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Deutschland (DE)

**Umgebungsbedingungen**

Schutzart	IP31
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	310 mm
Höhe	684 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	8.85 kg
Einbautiefe ( $t_2$ )	120 mm

Maßzeichnung

2CPC000013D0201

**Bestelldaten**

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	9.39 kg
Verpackungseinheit 1	

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung -	2CPC100015X0201
CE	

**Installation / Montage**

Montage- und	2CPC121464M5601
Betriebsanleitung	2CPC100502M5601
	2CPC130119M5601

**Hauptdokumente**

Datenblatt, technische	2CPC000001C0101
Information	2CPC000002C0101
	2CPC000377C0101
Building Information	
Modeling – BIM	9AKK107680A4551

**Klassifizierungen**

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

**Accessories**

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX063132R9999	ZK220 ZK Klemme, 71 mm x 213 mm x 52 mm	ZK220	1	Stück
2CPX062745R9999	ZK50BT Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme	ZK50BT	1	Stück
2CPX062446R9999	ZKV200P4 ZKV Hohlwandset, 30 mm x 75 mm x 100 mm	ZKV200P4	1	Stück
2CPX038148R9999	ZKV201 ZKV Aufkleber , mehrfarbig	ZKV201	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX052417R9999	CZT24H ComfortLine Stangenverschluß, 350.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT24H	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → Unterputz mit Verteilerfeldern und Tür

