



Produkt
Produktdetails

EH3AEEEEQ

EH3AEEEEQ Zählerplatz



Allgemeine Informationen	
Typ	EH3AEEEEQ
Bestellnummer	4TBE843580R0100
EAN	4022903014966
Beschreibung	EH3AEEEEQ Zählerplatz
Langbeschreibung	VP-Ausbausystem. VZ1IP54 EH Zählerplatz 300x250x182 Stabiles Grundgehäuse mit Vorprägungen 1-Zählerplatz 3 Punkt, IP54

Technische Daten	
Typ Abdeckplatte	Tür
Montageart	Standschrank
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau

Material Compliance		
RoHS Information		CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20191030
REACH Erklärung		9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP44
Schutzklasse		II (schutzisoliert)

Abmessungen		
Breite		250 mm
Höhe		300 mm
Tiefe		200 mm
Gewicht		1.760 kg
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm	

Bestelldaten		
Menge		Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1		
Bruttogewicht		1.760 kg
Verpackungseinheit 1		

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44

Installation / Montage		
Montage- und Betriebsanleitung		No document needed

Hauptdokumente		
Datenblatt, technische Information		9AKK107680A5160

Klassifizierungen		
-------------------	--	--

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	3926909790
eClass	V11.0 : 27180101

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Zubehör

