



Produktdetails

ZHK254

**ZHK254 ComfortLine Solutions
Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene,
52 mm x 81 mm x 37 mm**



Allgemeine Informationen

Typ	ZHK254
Bestellnummer	2CPX054366R9999
EAN	4011617543664
Beschreibung	ZHK254 ComfortLine Solutions Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene, 52 mm x 81 mm x 37 mm
Langbeschreibung	Hauptleitungsklemme 4-polig, 2x 25qmm und 2x 16qmm je Pol (4 Klemmstellen), Nennstrom 80A, Schutzklasse IP20, fingersicher, zur Montage auf Hutschienen

Technische Daten

Bemessungsstrom (I _n)	80 A
Anzahl Pole	4
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Gehäusetyp	Klemmen
Montageart	DIN-Schiene

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	d5b0c597-b369-4285-9100-379ddac00bc8 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite	81 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	37 mm
Gewicht	0.256 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.266 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100008X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000275 - Hauptleitungsklemme
ETIM 9	EC000275 - Hauptleitungsklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27400603
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

