



Produktdetails

ZHK351

ZHK351 ComfortLine Solutions
Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene,
50 mm x 28 mm x 40 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZHK351
Bestellnummer	2CPX054368R9999
EAN	4011617543688
Beschreibung	ZHK351 ComfortLine Solutions Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene, 50 mm x 28 mm x 40 mm
Langbeschreibung	Hauptleitungsklemme 1-polig, 2x 35qmm und 2x 25qmm je Pol (4 Klemmstellen), Nennstrom 100A, Schutzklasse IP20, fingersicher, zur Montage auf Hutschienen

Technische Daten	
Bemessungsstrom (I _n)	100 A
Anzahl Pole	1
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Klemmen
Montageart	DIN-Schiene

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363
SCIP	965194c6-a59b-4372-9599-4441800443ef	Deutschland (DE)

Abmessungen	
Breite	28 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	0.113 kg

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.118 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100008X0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000275 - Hauptleitungsklemme
ETIM 9	EC000275 - Hauptleitungsklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27400603
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

