

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm, 1/4" x
1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm
Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung
(Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



EAN:	4013288230669	Abmessung:	150x65x35 mm
Teilenr:	05075810001	Gewicht:	208 g
Artikel-Nr:	7510	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet

Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für fünf wählbare Anzugsdrehmomente Rechts/Links (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_loese-und_anzugsmomente

Wera - 7510
05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm
 Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente

Einfache Einstellung

Hör- und spürbares Überrasen



Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

Einfache Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

Deutlich hör- und spürbares Überrasen beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

mm

05075810001

1/4"

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

147,5

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_

Wera - 7510

05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de