




Produktdetails

ZLSMY120

ZLSMY120 ComfortLine Solutions

Leitungssatz, 1200 mm x 1200 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZLSMY120
Bestellnummer	2CPX054403R9999
EAN	4011617544036
Beschreibung	ZLSMY120 ComfortLine Solutions Leitungssatz, 1200 mm x 1200 mm
Langbeschreibung	Leitungssatz zur Spannungsversorgung eines iMSys. Im Lieferumfang enthalten: 1x Leitungssatz 2-polig, einseitig mit Y-Buchsenstecker, 1200mm/320mm, 1,5qmm, Spg.Versorgung für RfZ und APZ.

Technische Daten	
Anzahl Pole	2
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusetyp	Verdrahtungssatz

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Höhe	1200 mm
Tiefe	1200 mm
Gewicht	0.101 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.105 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100008X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000274 - Verbindungsleitung für Verteilerfelder
ETIM 9	EC000274 - Verbindungsleitung für Verteilerfelder
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85444290
eClass	V11.0 : 27142428
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

