



Produktdetails

ZX367

ZX367 Kupfer-Sammelschiene, 25 mm x 3000 mm x 5 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZX367
Bestellnummer	2CPX061367R9999
EAN	4011617613671
Beschreibung	ZX367 Kupfer-Sammelschiene, 25 mm x 3000 mm x 5 mm
Langbeschreibung	Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 25 x 5 mm, mit einer Länge von 3000 mm, für einen Bemessungsstrom von 390 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück

Technische Daten	
Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )	390 A
Ausführung	flach
Anzahl Pole	1
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Sammelschiene
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Platzeinheiten (PLE)	0

Zählerfelder0

Material Compliance		
RoHS Information	2CPC100019X0201	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum	20230918	
REACH Erklärung	2CPC100005X0201	
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363	

Abmessungen		
Breite	3000 mm	
Höhe	25 mm	
Tiefe	5 mm	
Gewicht	3.336 kg	

Bestelldaten		
Menge	Packung 1 Stück	
Verpackungseinheit 1		
Bruttogewicht	3.47 kg	
Verpackungseinheit 1		

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201	

Installation / Montage		
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed	

Hauptdokumente		
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101	

Klassifizierungen		
ETIM 8	EC001522 - Sammelschiene	
ETIM 9	EC001522 - Sammelschiene	
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang	
CN8	74071000	
eClass	V11.0 : 27370303	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U	

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N -  
Zubehör → Sammelschienen

