

# Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-teilig



Kraftform Kompakt 400 - Mit Quergriff-Schraubendreher und 89 mm langen Wechselklingen.



<b>EAN:</b>	4013288228369	<b>Abmessung:</b>	170x145x65 mm
<b>Teilenr:</b>	05136072001	<b>Gewicht:</b>	723 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Set speziell für Anwendungen im SHK-Bereich
- Quergriff-Bits-Handhalter mit integrierter feinverzahnter Ratsche für schnelles und sicheres Arbeiten
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskanttrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit

17-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für 1/4" Bits. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskanttrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits. 16 zähnharte Bits, 1/4", 89 mm lang, für den universellen Einsatz.



## Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_mit\\_quergriff-schraubendreher\\_und\\_89\\_mm\\_langen\\_wechselklingen\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_shk](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_mit_quergriff-schraubendreher_und_89_mm_langen_wechselklingen_kraftform_kompakt_400_ra_shk)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 - Mit Quergriff-Schraubendreher und 89 mm langen Wechselklingen.

## Ratschenfunktion




Für den SHK-Bereich (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)




Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne) und einem Rückholwinkel von 4,5° vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

## Knarrenmechanik im Griff



Die Knarrenmechanik des Quergriff-Bits-Handhalters 416 RA ist vollständig im Griff eingebettet. Die kompakte Form des Werkzeugs ermöglicht handliches Arbeiten.

## Umschalten Rechts/Links



Der Richtungswechsel kann über den Umschalthebel bequem vorgenommen werden.

## Schnelldrehhülse



Durch die Schnelldrehhülse kann das Werkzeug während des Schraubens sicher geführt und die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht werden.

## Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

## Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

## Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_mit\\_quergriff-schraubendreher\\_und\\_89\\_mm\\_langen\\_wechselklingen\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_shk](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_mit_quergriff-schraubendreher_und_89_mm_langen_wechselklingen_kraftform_kompakt_400_ra_shk)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-teilig



Kraftform Kompakt 400 - Mit Quergriff-Schraubendreher und 89 mm langen Wechselklingen.

Satz-Inhalt:

### 416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 45 mm



05023461001 1x 1/4" x 45 mm



### 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



### 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm



05059775001 1x PH 2 x 89 mm



### 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm



05060035001 1x PZ 2 x 89 mm



### 855/4 PZ/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm



05059896001 1x # 1 x 70 mm  
05059897001 1x # 2 x 70 mm



### 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 89 mm



05060187001 1x TX 15 x 89 mm  
05060188001 1x TX 20 x 89 mm  
05060189001 1x TX 25 x 89 mm  
05060191001 1x TX 30 x 89 mm



### 840/4 Z Bits, 2 x 89 mm



05059628001 1x 2 x 89 mm  
05059629001 1x 2,5 x 89 mm  
05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm  
05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm  
05059637001<sup>1)</sup> 1x 8 x 89 mm



1) Sechskantklinge

### 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 8 x 50 mm



05060423001 1x 8 x 50 mm  
05060425001 1x 10 x 50 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_mit\\_quergriff-schraubendreher\\_und\\_89\\_mm\\_langen\\_wechselklingen\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_shk](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_mit_quergriff-schraubendreher_und_89_mm_langen_wechselklingen_kraftform_kompakt_400_ra_shk)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-teilig

Kraftform Kompakt 400 - Mit Quergriff-Schraubendreher und 89 mm langen Wechselklingen.



### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_mit\\_quergriff-schraubendreher\\_und\\_89\\_mm\\_langen\\_wechselklingen\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_shk](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_mit_quergriff-schraubendreher_und_89_mm_langen_wechselklingen_kraftform_kompakt_400_ra_shk)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-teilig



Kraftform Kompakt 400 - Mit Quergriff-Schraubendreher und 89 mm langen Wechselklingen.

Satz-Inhalt:

## 416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 45 mm



05023461001 1x 1/4" x 45 mm



## 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



## 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm



05059775001 1x PH 2 x 89 mm



## 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm



05060035001 1x PZ 2 x 89 mm



## 855/4 PZ/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm



05059896001 1x # 1 x 70 mm  
05059897001 1x # 2 x 70 mm



## 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 89 mm



05060187001 1x TX 15 x 89 mm  
05060188001 1x TX 20 x 89 mm  
05060189001 1x TX 25 x 89 mm  
05060191001 1x TX 30 x 89 mm



## 840/4 Z Bits, 2 x 89 mm



05059628001 1x 2 x 89 mm  
05059629001 1x 2,5 x 89 mm  
05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm  
05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm  
05059637001<sup>1)</sup> 1x 8 x 89 mm



1) Sechskantklinge

## 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 8 x 50 mm



05060423001 1x 8 x 50 mm  
05060425001 1x 10 x 50 mm



## Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



## Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_mit\\_quergriff-schraubendreher\\_und\\_89\\_mm\\_langen\\_wechselklingen\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_shk](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_mit_quergriff-schraubendreher_und_89_mm_langen_wechselklingen_kraftform_kompakt_400_ra_shk)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-teilig

Kraftform Kompakt 400 - Mit Quergriff-Schraubendreher und 89 mm langen Wechselklingen.



### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_mit\\_quergriff-schraubendreher\\_und\\_89\\_mm\\_langen\\_wechselklingen\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_shk](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_mit_quergriff-schraubendreher_und_89_mm_langen_wechselklingen_kraftform_kompakt_400_ra_shk)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)