

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7-teilig

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



EAN:	4013288228994	Abmessung:	420x60x43 mm
Teilenr:	05136075001	Gewicht:	320 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	84661038



- Besonders geeignet für Anwendungen im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich
- 300 mm lange starre Klinge
- Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen
- Sichere Bithaltfunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.
- Kompakter Edelstahlhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3
- Im Kraftform Griff integriertes Magazin mit 6 Bits
- 6 zähnharte Bits, für den universellen Einsatz

7-teiliges Bit-Set; besonders geeignet für Anwendungen im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich. Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der besonders schlanken Konstruktion können auch Schrauben in sehr engen Einbausituationen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. 6 zähnharte, 25 mm lange Bits (Kreuzschlitz Phillips, TORX® und Innensechskant). So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

Für den SHK-Bereich (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

300 mm lange Klinge

Schlanker Bithalter




Die 300 mm lange Klinge ermöglicht es, auch tiefgelegene Verschraubungen zu erreichen.



Werkzeug-Satz mit Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. 6 Bits (25 mm lang). Besonders geeignet für Anwendung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.



Die 300 mm lange Klinge ermöglicht es, auch tiefgelegene Verschraubungen zu erreichen.



Durch den besonders schlanken Bithalter kann auch in sehr engen Arbeitsräumen gearbeitet werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_shk_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1
05136075001 - 4013288228994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Sichere Bithaltesfunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.

Bit-Handhalter mit Bit-Magazin



Der Griff kann über einen Betätigungsknopf geöffnet werden. Im Griff ist ein Magazin für 6 Bits integriert.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_shk_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1
05136075001 - 4013288228994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7-teilig

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



Satz-Inhalt:

851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm



05072072001

1x PH 2 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 15 x 25 mm



05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm



840/1 Z Bits, 5 x 25 mm



05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm



394 S Bits-Handhalter, mit Magazin und extra langer, starrer Klinge, 1/4" x 300 mm



1x 1/4" x 300 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_shk_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1
05136075001 - 4013288228994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de