

Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-teilig

Kraftform Kompakt 70 und 71



EAN:	4013288228345	Abmessung:	170x80x50 mm
Teilenr:	05057113001	Gewicht:	408 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 70 Universal	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- 32-teiliges Set
- Mit starkem Dauermagnet
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Sortiment in robuster Textilbox mit wenig Gewicht für einfachen Transport
- Textile Box geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

32-teiliges Set mit Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Universalhalter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält. Gemeinsam mit den 30 Bits ist der Anwender für fast jeden Anwendungsfall gerüstet. In robuster textiler Box; geeignet für Wera 2go.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_und_71_kraftform_kompakt_70_universal.html

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal
05057113001 - 4013288228345

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt 70 und 71

Das Griff/Wechselklingen-System




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Für Hand- und Maschinenverschraubung



Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

Chuck-all



Die Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Kraftform




Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Textile Box



Robuste Textilbox für griffbereite Aufbewahrung und sicheren Transport des Werkzeugs. Die textile Box ist durch ihren Klettstreifen auf der Rückseite zur Befestigung an Wand oder Regal geeignet.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_und_71_kraftform_kompakt_70_universal.html

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal
05057113001 - 4013288228345


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-teilig

Kraftform Kompakt 70 und 71


Satz-Inhalt:

816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm

 05052502001 1x 1/4" x 50 mm




851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm

 05056505001 3x PH 1 x 25 mm
05056510001 3x PH 2 x 25 mm
05056525001 3x PH 3 x 25 mm




855/1 TZ Bits, PZ 1 x 25 mm

 05056810001 3x PZ 1 x 25 mm
05056815001 3x PZ 2 x 25 mm
05056825001 3x PZ 3 x 25 mm




867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm

 05066500001 1x TX 10 x 25 mm
05066505001 1x TX 15 x 25 mm
05066510001 1x TX 20 x 25 mm
05066515001 1x TX 25 x 25 mm
05066525001 1x TX 30 x 25 mm
05066530001 1x TX 40 x 25 mm




840/1 Z Bits, 4 x 25 mm

 05056320001 1x 4 x 25 mm
05056325001 1x 5 x 25 mm
05056330001 1x 6 x 25 mm



800/1 TZ Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm

 05056210001 1x 0,6 x 4,5 x 25 mm
05056225001 1x 1 x 5,5 x 25 mm
05056233001 1x 1,2 x 6,5 x 25 mm



9478 Textile Box Kraftform Kompakt 70/71, leer, 160 x 95 x 65 mm

1x 160 x 95 x 65 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_und_71_kraftform_kompakt_70_universal.html

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal
05057113001 - 4013288228345

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-teilig

Kraftform Kompakt 70 und 71



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_und_71_kraftform_kompakt_70_universal.html

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal
05057113001 - 4013288228345

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de