




Produktdetails

EH4CAECI

EH4CAECI EH4 Schrank



Allgemeine Informationen

Typ	EH4CAECI
Bestellnummer	4TBE844131R0100
EAN	4022903015031
Beschreibung	EH4CAECI EH4 Schrank
Langbeschreibung	Kabelverteilerschrank flache Ausführung mit integriertem Sockel und profilierter Oberfläche. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder. Die Schränke sind aus warm-verpresstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70° C geeignet. Der Tür-Öffnungswinkel ist 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M6 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. EH40 Schrank Gr. 0 1600x495x224 IP44, IK10

Technische Daten

Typ Abdeckplatte	Tür
Montageart	Sockel (Bodeneinbau)
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff

Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	EH4_GE_CE_GEN-CE19-563_L38
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20191030
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Abmessungen

Breite	495 mm
Höhe	1600 mm
Tiefe	224 mm
Gewicht	22.700 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	22.700 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	EH4_GE_CE_GEN-CE19-563_L38
----------------------------	----------------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH4 Kabelverteiler-Säule-flach

