

24-teilig



Anwendung:

Schonender Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren ohne Kraftaufwand

- Vermeidung von Beschädigungen auf Zylinderkopf / Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen

Inhalt:

- Diesel-Injektoren Auszieher · Druckluft
- Verlängerungsstange (M14 x 1,5) für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Typ-C Haken
- 21 Adapter:
 - Gewinde M8 x P1,0
 - Gewinde M8 x P1,25
 - Gewinde M10 x P1,0
 - Gewinde M10 x P1,5
 - Gewinde M14 x P1,0
 - Gewinde M14 x P1,5 (**DELPHI**)
 - Gewinde M16 x 1,0 (**TOYOTA**)
 - Gewinde M17 x P1,0 (**BOSCH 110**)
 - Gewinde M18 x P0,75 (**BOSCH 120**)
 - Gewinde M18 x P1,5 (**UNIVERSAL**)
 - Gewinde M20 x P1,0 (**DENSO / A**)
 - Gewinde M25 x P0,5 (**DENSO**)
 - Gewinde M25 x P1,0 (**BMW · BOSCH · FIAT · MERCEDES-BENZ · PSA · PSAW · RENAULT · SIEMENS**)
 - Gewinde M26 x P0,75 (**BOSCH CRIN 2**)
 - Gewinde M27 x P0,75
 - Gewinde M27 x P1,0 (**SIEMENS**)
 - Gewinde M27x P1,0 (**SIEMENS**)
 - Gewinde M29 x P1,0
 - Gewinde M31 x P0,75 (**BOSCH CRIN 1**)
 - Innengewinde M12(F) P1,5 x Außengewinde M20(M) P1,5
 - Innengewinde M14(F) P1,5 x Außengewinde M22(M) P1,5
- Erhöhte Impulsenergie: 30 mm Arbeitsweg
- Leichte Zuordnung: Adapter inklusive Kennzeichnung mit Gewindeinformationen
- Bequemes und sicheres Bedienen der Einheit: Ein- / Aus-Schalter an flexiblen Schlauch
- Verdrehsicherheit: Schlauch entkoppelt und um 360° drehbar

Produktdatenblatt

9098/24

EAN-No. 4000896258086



- Alles drin: Satz inklusive Luftanschlussnippel für den deutschen Markt
- Kunststoff-Kasten
- Anzahl Werkzeuge: 24

Artikelnummer

9098/24



9098-A1



9098-A2



9098-A3



9098-B1



9098-B2



9098-B4



9098-B5



9098-B6



9098-C1



9098-C2



9098-C3



9098-C4



9098-C5



9098-D1



9098-D2



9098-D3



9098-D4



9098-D5



9098-D6



9098-E1



9098-E2