

SG 4/2 CLASSIC

Sehr kompakt und einfach zu bedienen: der Dampfreiniger SG 4/2 Classic von Kärcher mit einzigartigem All-in-one-Box-Design und VapoHydro-Funktion zur Reinigung und Sanitation ohne Chemie.



Bestell-Nr.

1.092-301.0

- Kompaktes All-in-one-Box-Design
- Einfache Bedienung
- VapoHydro-Funktion


Technische Daten

EAN-Code		4054278880419
Dampfdruck	bar	max. 4
Heizleistung	W	2250
Kesseltemperatur	°C	max. 145
Kabellänge	m	5
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	460 × 298 × 265

Ausstattung

Ergonomischer Tragegriff		■
Handdüse mit Bürste	mm	165
Dampfschlauch mit Pistole	m	2,5
Powerdüse		■
Punktstrahldüse lang		■
Überzug aus Mikrofaser für Handdüse		■
Zubehör-Netztasche		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Kompaktes All-in-one-Box-Design

- Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
- Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst.
- Dank des geringen Gewichts (7,5 kg) einhändig transportierbar.



Einfaches Bedienkonzept

- Komfortable Druckschalter zum Ein- und Ausschalten des Dampfreinigers.
- LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an.



VapoHydro-Funktion

- Reinigungsstarke Kombination von Dampf und Heißwasser.
- Einfaches Wegspülen der gelösten Verschmutzungen.
- Steigert die Reinigungswirkung bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen.

ZUBEHÖR VON SG 4/2 CLASSIC 1.092-301.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DAMPFREINIGER/-SAUGER/BÜGELSTATION				
Düsen				
Powerdüsenset	1	2.863-263.0	Das Powerdüsenset enthält eine Powerdüse inkl. Verlängerungsstück. Ideal für die mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken und Fugen.	■
Handdüse	2	2.884-280.0	Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.	■
Fensterdüse	3	2.863-025.0	Fensterdüse für besonders leichtes und gründliches Reinigen von Glas, Fenstern oder Spiegeln mit dem Dampfreiniger.	□
Bürstenaufsätze				
Fugenbürstensen	4	2.863-324.0	Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie: Das praktische Fugenbürstensen besteht aus 4 schwarzen Fugenborsten und ist perfekt geeignet für die Reinigung von Fliesenfugen.	□
Rundbürstensen	5	2.863-264.0	Praktisches Rundbürstensen mit zwei schwarzen und zwei gelben Bürsten - perfekt geeignet für unterschiedliche Einsatzorte.	□
Rundbürste groß	6	2.863-022.0	Mit der großen Rundbürste lassen sich in der gleichen Zeit größere Flächen reinigen.	□
Tuchsets				
Handdüse Überzugsset	7	2.863-344.0	Set mit 2 Überzügen für die Handdüse. Die Überzüge bestehen aus hochwertiger Feinstfaser - für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme.	□
DAMPFREINIGER UND -SAUGER				
Dampfschlauch SG, Länge 2,5 m	8	4.322-046.0	Anschlussschlauch mit Griff und Schalter, Länge 2,5 m.	■
Flachbürste	9	9.765-782.0	Flachbürste mit hitzebeständigen Borsten für Dampfreiniger von Kärcher. Zur effizienten und schonenden Reinigung enger, schmaler Bereiche sowie von Ecken und Kanten ohne chemische Mittel.	■
Dampfschaber	10	9.765-783.0	Der Dampfschaber beseitigt in Kombination mit einem Dampfreiniger von Kärcher ganz ohne chemische Mittel hartnäckige Verschmutzungen auf glatten Oberflächen in Küchen oder Sanitärbereichen.	■
Bodendüse 320 mm mit Lamellen SG 4/4	11	2.885-465.0	Optimierte Dampfausnutzung und größere Reinigungsfläche - die innovative Bodendüse verspricht noch bessere Reinigungsergebnisse. Geeignet für alle erhältlichen Bodentücher.	□
Verlängerungsrohr SG 4/4, Länge 505 mm	12	4.127-024.3	Das Verlängerungsrohr erweitert den Einsatzbereich unseres Dampfreinigers SG 4/4 und ermöglicht die komfortable und rückschonende Reinigung von Böden.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.