

KM 70/25 C BP 2SB

Handkehrmaschine KM 70/25 C zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb staubarm und komfortabel.



Made in Europe



Bestell-Nr. 1.517-230.0

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Passives Staubfiltersystem

Technische Daten

EAN-Code		4054278807881
Antriebsart		manuell
Antrieb - Leistung	V	36
Max. Flächenleistung	m ² /h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	980
Behältervolumen brutto/netto	l	45 / 20
Gewicht (mit Zubehör)	kg	32
Verpackungsgewicht	kg	38,7

Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb elektrisch	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Filterabreinigung manuell	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

- Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.



Staubfilter

- Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



Praktische Ablagefläche

- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
- Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege.
- Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.



ZUBEHÖR VON KM 70/25 C BP 2SB 1.517-230.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Schaumstofffilter				
Filtereinsatz	1	5.731-075.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	2	6.907-783.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	3	6.903-999.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	4	2.644-447.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
SONSTIGES				
Dichtlippen-Set rechts/links	5	2.644-436.0		■
Dichtlippe vorne	6	5.030-124.0		■
Dichtlippe hinten	7	5.032-334.0		■
AKKUS				
Battery Power 36/25	8	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 36/50	9	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	10	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	11	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	12	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	13	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	14	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 70/25 C BP 2SB 1.517-230.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Homebase Zubehörtasche	15	5.032-196.0	In der Zubehörtasche am Schubbügel kann zusätzliches Reinigungsequipment ganz einfach und bequem verstaut werden.	<input type="checkbox"/>
ABS Grobschmutzzange	16	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	<input type="checkbox"/>
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Aufbewahrung				
Eimer 15 L	17	2.855-249.0	Der große Eimer mit 15 l Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Eimerreinigungsmethode.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.