



Produktdetails

BS2.5

**BS2.5 unisolierter Stoßverbinder Kabelquers.
1,5-2,5 mm² Farblos Kupfer verzинnt Maße
15,0x4,0 mm VPE 100**



Allgemeine Informationen

Typ	BS2.5
Bestellnummer	7TCA301010R0144
EAN	5415022416329
Beschreibung	BS2.5 unisolierter Stoßverbinder Kabelquers. 1,5-2,5 mm ² Farblos Kupfer verzинnt Maße 15,0x4,0 mm VPE 100
Langbeschreibung	BS2.5 unisolierter Stoßverbinder Kabelquers. 1,5-2,5 mm ² Farblos Kupfer verzинnt Maße 15,0x4,0 mm VPE 100

Bestelldaten

EAN	5415022416329
UPC	786210142036
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
-------	-----------

Verpackungseinheit 1

Breite	1 in
Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe	4.72 in
Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge	5.9 in
Verpackungseinheit 1	150 mm
Menge	2000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	3.54 in
Verpackungseinheit 2	90 mm
Höhe	7.08 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Länge	5.9 in
Verpackungseinheit 2	150 mm
Menge	8000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite	12.6 in
Verpackungseinheit 3	320 mm
Höhe	7.87 in
Verpackungseinheit 3	200 mm
Länge	18.9 in
Verpackungseinheit 3	480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Gültig ab	20170216
Material Isolierung	-
Werkstoff	Kupfer
Produktname	Verbinder für Cu-Leiter
Produkttyp	unisolierter Stoßverbinder
Normen	IEC 60352-2
Ausführung der Oberfläche	verzinnt

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000450
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
UNSPSC	39121449
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4671 >> Crimp splices for copper conductor

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungs Lösungen

