



Produktdetails**MD1.5-638**

**MD1.5-638 unisolierte Flachsteckhülse
Kabelquers. 0,5-1,5 mm² Farblos Messing
verzinnt Male 7,6x6,4 mm VPE 100**



Allgemeine Informationen

Typ	MD1.5-638
Bestellnummer	7TCA301010R0161
EAN	5415022416497
Beschreibung	MD1.5-638 unisolierte Flachsteckhülse Kabelquers. 0,5-1,5 mm ² Farblos Messing verzinnt Male 7,6x6,4 mm VPE 100
Langbeschreibung	MD1.5-638 unisolierte Flachsteckhülse Kabelquers. 0,5-1,5 mm ² Farblos Messing verzinnt Male 7,6x6,4 mm VPE 100

Bestelldaten

EAN	5415022416497
UPC	786210142241
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen

Menge

100 Stück

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

2024/05/30

Änderungen vorbehalten

Verpackungseinheit 1

Breite	1 in
Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe	4.72 in
Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge	5.9 in
Verpackungseinheit 1	150 mm
Menge	2000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	5.9 in
Verpackungseinheit 2	150 mm
Höhe	3.54 in
Verpackungseinheit 2	90 mm
Länge	7.08 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Menge	8000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite	12.6 in
Verpackungseinheit 3	320 mm
Höhe	7.87 in
Verpackungseinheit 3	200 mm
Länge	18.9 in
Verpackungseinheit 3	480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Bemessungsstromstärke	0.5 to 1.5 mm ²
Gültig ab	20170216
Material Isolierung	-
Montageart	Pressung
Produktnname	Flachsteckverbindung
Produkttyp	unisolierte Flachstecker
Normen	IEC 60352-2

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000462
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 7	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 8	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
UNSPSC	39121447
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungs Lösungen

