



---

**Produktdetails**

## B2.5-2029NDC

B2.5-2029NDC isol. Stiftkabelschuh flach  
polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farbe Blau Kupfer verzinkt Fläche 18x2 mm  
Double Crimp VPE 100



---

**Allgemeine Informationen**

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | B2.5-2029NDC  |
| Bestellnummer    | 7TCA301100R0101   |
| EAN              | 5415022422054   |
| Beschreibung     | B2.5-2029NDC isol. Stiftkabelschuh flach polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm <sup>2</sup><br>Farbe Blau Kupfer verzinkt Fläche 18x2 mm Double Crimp VPE 100 |
| Langbeschreibung | B2.5-2029NDC isol. Stiftkabelschuh flach polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm <sup>2</sup><br>Farbe Blau Kupfer verzinkt Fläche 18x2 mm Double Crimp VPE 100 |

---

**Bestelldaten**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN                   | 5415022422054 |
| UPC                   | 786210149349  |
| Herkunftsland         | China (CN)    |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück         |

---

**Verpackungsinformationen**

Menge

100 Stück

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

2024/05/30

Änderungen vorbehalten

**Verpackungseinheit 1**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Breite               | 1 in        |
| Verpackungseinheit 1 | 25 mm       |
| Höhe                 | 4.72 in     |
| Verpackungseinheit 1 | 120 mm      |
| Länge                | 5.9 in      |
| Verpackungseinheit 1 | 150 mm      |
| Menge                | 2000 Stück  |
| Verpackungseinheit 2 |             |
| Breite               | 3.54 in     |
| Verpackungseinheit 2 | 90 mm       |
| Höhe                 | 7.08 in     |
| Verpackungseinheit 2 | 180 mm      |
| Länge                | 5.9 in      |
| Verpackungseinheit 2 | 150 mm      |
| Menge                | 20000 Stück |
| Verpackungseinheit 3 |             |
| Breite               | 12.6 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 320 mm      |
| Höhe                 | 7.87 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 200 mm      |
| Länge                | 18.9 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 480 mm      |

**Weitere Informationen**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Brand / Label       | Spec-Kon                |
| Farbe               | blau                    |
| Gültig ab           | 20170216                |
| Werkstoff           | Kupfer                  |
| Produktname         | Flachsteckverbindung    |
| Produktyp           | isolierter Flachstecker |
| Normen              | IEC 60352-2             |
| Bemessungsspannung  | 600 V                   |
| Leitungsquerschnitt | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> |

**Zertifikate und Deklarationen**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Datenblatt, technische Information | TDS000464 |
|------------------------------------|-----------|

**Klassifizierungen**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ETIM 6                             | EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung                     |
| ETIM 7                             | EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung                     |
| ETIM 8                             | EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung                     |
| UNSPSC                             | 39121432  |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang                              |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungs Lösungen

