



Produktdetails

PBD1.5-638NDC

PBD1.5-638NDC isol. Flachsteckhülse m.
Abzweigung polyamidisoliert Kabelquers.
0,5x1,5 mm² Farbe Rot Messing verzinnter
Maße 0,8x6,35 mm Dbl. Crimp VPE 100



Allgemeine Informationen	
Typ	PBD1.5-638NDC
Bestellnummer	7TCA301110R0075
EAN	5415022422313
Beschreibung	PBD1.5-638NDC isol. Flachsteckhülse m. Abzweigung polyamidisoliert Kabelquers. 0,5x1,5 mm ² Farbe Rot Messing verzinnter Maße 0,8x6,35 mm Dbl. Crimp VPE 100
Langbeschreibung	PBD1.5-638NDC isol. Flachsteckhülse m. Abzweigung polyamidisoliert Kabelquers. 0,5x1,5 mm ² Farbe Rot Messing verzinnter Maße 0,8x6,35 mm Dbl. Crimp VPE 100

Bestelldaten	
EAN	5415022422313
UPC	786210149608
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen	
Menge	100 Stück

Verpackungseinheit 1	
Breite	1 in
Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe	4.72 in
Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge	5.9 in
Verpackungseinheit 1	150 mm
Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	5.9 in
Verpackungseinheit 2	150 mm
Höhe	3.54 in
Verpackungseinheit 2	90 mm
Länge	7.08 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Menge	10000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite	12.6 in
Verpackungseinheit 3	320 mm
Höhe	7.87 in
Verpackungseinheit 3	200 mm
Länge	18.9 in
Verpackungseinheit 3	480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Farbe	rot
Gültig ab	20170216
Werkstoff	Messing
Produktname	Flachsteckverbindung
Produkttyp	Nylon-Insulated Piggy Back
Normen	IEC 60352-2, IEC 61210-2002
Bemessungsspannung	600 V
Leitungsquerschnitt	0.5-1.5 mm²

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000452
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 7	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 8	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
UNSPSC	39121432
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

