

Reolink Floodlight Series F750W

intelligente 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit zwei Objektiven und Flutlicht

EAN: 6975253983810

Die Reolink Floodlight Series F750W Überwachungskamera ist eine fortschrittliche Sicherheitslösung, die mit ihrer Dual-Objektiv-Technologie zwei separate Ansichten zu einem beeindruckenden 180°-Panorama zusammenfügt. Diese Fähigkeit ermöglicht es der Kamera, einen wesentlich breiteren Bereich abzudecken, als es mit herkömmlichen Weitwinkelkameras möglich wäre. Die Kamera bietet nicht nur einen erweiterten Blickwinkel, sondern auch eine verbesserte Brennweite, was zu einer klareren und detaillierteren Bildqualität beiträgt.



Die Reolink Floodlight Series F750W Kamera liefert höchste Bildqualität in 4K UHD, und nimmt somit Bilder und Videos mit einer sehr hohen Auflösung auf. Diese hohe Auflösung kann auch Details erkennen, die mit dem bloßen Auge möglicherweise schwer zu erkennen sind.

Die Kamera ist mit Scheinwerfern (15 W, 1800 Lumen, 4200 K) ausgestattet, die für stärkere Ausleuchtung und eine breite Abdeckung sorgen. Mit dem weiten Blickwinkel, den das Doppelobjektiv bietet, erreicht die Kamera eine komplette und effektive Überwachung. Sobald Personen oder Fahrzeuge erkannt werden, werden die Flutlichter automatisch ausgelöst. Alternativ sind auch andere Auslösemodi oder Zeitplanungen möglich. Diese Überwachungskamera kann mit ihrem starken Licht einen größeren Bereich ausleuchten. Da sie heller ist als andere Leuchten, können Sie selbst bei Nacht feine Bilddetails in Farbe erkennen.

Die intelligente Erkennung der Reolink Floodlight Series F750W wurde ebenfalls optimiert. Diese Kamera kann nicht nur Personen, Fahrzeuge und Haustiere erkennen, sondern mit Scheinwerfern und Sirene auch unerwünschte Besucher einschüchtern. Sie erhalten von der Kamera Push-Benachrichtigungen oder Warnungen per E-Mail in Echtzeit.

Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher machen es einfach, auf unerwünschte Handlungen von Haustieren zu reagieren oder mit Besuchern zu kommunizieren.

Mit Scheinwerfern und Infrarot-LEDs kann wahlweise eine Farb- oder Schwarz-Weiß-Nachtsicht gewählt werden.

Die Reolink Floodlight Series F750W unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stopp-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten und für SD-Karten empfehlen wir die Bezeichnung "Endurance" im Namen.) einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Die Reolink Floodlight Series F750W Kamera verfügt über 2T2R MIMO-Antennen und arbeitet mit Dualband WLAN, so dass die Verbindung sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz Netzwerken möglich ist. Dies verkürzt die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk verbessert die Signalqualität und verhindert mögliche Signalstörungen.

Dank der Kombination aus Zeitraffer* und Ultraweitwinkel kann die Reolink Floodlight Series F750W lange Ereignisse wie den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang im Panorama aufnehmen und auf Minuten komprimieren und so traumhafte Videos im Zeitraffer aufnehmen.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Floodlight Series F750W Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Reolink App/Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Notfall informiert werden, wichtige Momente speichern usw.

Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen.

* **Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.

Hauptmerkmale

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- 2,4/5 GHz Dualband WLAN
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client

Technische Daten

	Modell	Reolink Floodlight Series F750W
Video / Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Auflösung	Standard: 4608 x 1728 (8,0 Megapixel) bei 20 FPS
	Objektiv	f = 3,2 mm; F = 2,0
	Videokomprimierung	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 180° Vertikal: 60°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR-Sperrfilter, automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 m (LED: 14 Stk./20 mil/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Fluter: 40 SMD LEDs/15 W/4200 K/1800 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	DC-Strom	DC 12,0 V; 1,7 A; < 24 W
Schnittstelle	Strom	DC-Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 m/100 Mbps; RJ 45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software / Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps - 20 fps (Standard: 20 fps) Substream: 4 fps - 20 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps - 10240 Kbps (Standard: 5120 Kbps) Substream: 256 Kbps - 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungserkennung; Personenerkennung / Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard), zeitgesteuerte Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream und 2 x Mainstream).
	Arbeitet mit	Google Assistant
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfestigkeit	IP66
Dimension	Abmessungen	243 x 210 x 151 mm
	Gewicht	1,25 kg

Lieferumfang

- Reolink Floodlight Series F750W Überwachungskamera
- Netzadapter
- Netzkabel
- Strom-Verlängerungskabel
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben
- Montageplatte
- Lochschablone zur Montage